

Garant

Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 100, Ø di serraggio D1: 12mm

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300235 12 |
| GTIN | 4045197463340 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT –

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------|
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 |
| Ø Attacco D ₁ | 12 mm |
| Ø Esterno D | 42 mm |
| Adattatore | SK 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Foro per il lubrorefrigerante | Richiudibile |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308806 40 |
| Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308630 40 |
| Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308610 40 |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308802 40 |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40 | 308830 40 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308790 40 |
| Codolo Forma A Adatti per coni 40 | 308600 40 |
| Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M | 308670 40M |
| Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308801 40 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308620 40 |
| Codolo Forma B Adatti per coni 40 | 308640 40 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308760 40 |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308615 40 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40 | 308740 40 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308650 40 |
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40 | 308820 40 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308795 40 |

| | |
|---|-----------|
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308635 40 |
| CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308625 40 |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308660 40 |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308785 40 |
| Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40 | 308605 40 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308700 40 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308765 40 |
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 12 mm | 309900 12 |