

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/11mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261109 16/11
GTIN	4045197655790
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	21,5 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	SVJBR/L 1616H11
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500