

Garant**Portainserito per troncatura eco, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 25/3Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273835 25/3L
GTIN	4045197612175
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività. 12,5xw (**profondità gola fino a 37,5 mm**)

Nota:

Ø massimo = Ø pezzo limitato a causa dell'esecuzione.

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione.

All'occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136.

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L_4	26,5 mm
Larghezza gola w	3 mm
Lunghezza della testina L_1	54 mm
Vite	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Profondità cave t_{\max}	37,5 mm

Lunghezza complessiva L	125,5 mm
Serie	Eco
Ø Massimo	75 mm
Larghezza codolo b	25 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 6	279815 6
------------------------------	----------