

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	12,5 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	39 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Codice ISO portautensile	SVBN 2525M16
Misura inserto	16 mm
Sottoplacchetta	269005 8
Inserto adatto	VB.. 1604..
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	150 mm
Dimensione codolo	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500