



Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261120 16/11
GTIN	4960664585557
Classe articolo	25U

Descrizione

Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 16 mm

Codice ISO portautensile: A16Q SVUBR/L11

Punto di taglio / attacco: 16 mm

Angolo di regolazione κ : 93 grado

Inserto adatto: VB.. 1103..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 20 mm

Descrizione tecnica

Punto di taglio / attacco	16 mm
Spostamento centrale L_3	16 mm
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Codice ISO portautensile	A16Q SVUBR/L11
Vite inserto	269022 6
Ø di preforatura minimo D_{min}	20 mm
Sporgenza totale L_1	65 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm

Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø codolo D_s	16 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio	269409
Vite di serraggio Modello 6	269022 6