

Garant

Pacchetto speciale 5x pinza regolabile con microregolazione a scatto, nero



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6011 250
GTIN	4069515045193
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. **Microregolazione a scatto** con pulsante a molla che permette quindi una regolazione rapida direttamente sul pezzo. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti. Dentatura controrotante nella zona della ganascia posteriore per una presa aggressiva. Superficie esecuzione fosfatata, ganasce in esecuzione lucidata. Manici ergonomici rivestiti in plastica antiscivolo.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Fornitura:

5x pinza regolabile n. art. 706001 dim. 250.

Descrizione tecnica

Apertura per tubi	2 pollici
Lunghezza complessiva	250 mm
Apertura per esagono	46 mm
Numero di scatti della regolazione micrometrica	25
Superficie	fosfatata, ganasce lucidate

Scheda tecnica

Norma	DIN ISO 8976
Esecuzione ganasce	ganasce sagomate dentate, autobloccanti
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Regolazione rapida	sì
Possibilità di regolazione precisa e rapida	sì
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile
USP1	5× pinza regolabile con regolazione a scatto, esecuzione brunita

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6011 250