



Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261120 20/11
GTIN	4960664585571
Classe articolo	25U

Descrizione

Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 20 mm

Codice ISO portautensile: A20R SVUBR/L11

Punto di taglio / attacco: 20 mm

Angolo di regolazione κ : 93 grado

Inserto adatto: VB.. 1103..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 25 mm

Descrizione tecnica

Ø di preforatura minimo D_{min}	25 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Spostamento centrale L_3	18 mm
Misura inserto	11 mm
Vite inserto	269022 6
Punto di taglio / attacco	20 mm
Sporgenza totale L_1	80 mm
Codice ISO portautensile	A20R SVUBR/L11
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	19 mm

Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø codolo D_s	20 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio	269409
Vite di serraggio Modello 6	269022 6