

Garant
Portainserito per troncatura eco, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 16/3mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273830 16/3
GTIN	4045197515957
Classe articolo	21W

Descrizione
Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136.

A partire da una larghezza gola di 6 mm con t_{max} ($5 \times$ larghezza gola), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. Ciò può causare rigature di lavorazione. Nessun pericolo di rigature di lavorazione fino a $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Vite	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Ampiezza funzionale L_4	16 mm
Larghezza gola w	3 mm
Profondità cave t_{max}	15 mm
Lunghezza della testina L_1	31,5 mm
Lunghezza complessiva L	78,5 mm
Serie	Eco

Larghezza codolo b	16 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Vite di bloccaggio Modello 5	279815 5
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600