

Garant**Portainsero per troncatura eco, sinistro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 20/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273831 20/6
GTIN	4045197576255
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136.

A partire da una larghezza gola di 6 mm con t_{max} ($5 \times$ larghezza gola), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. Ciò può causare rigature di lavorazione. Nessun pericolo di rigature di lavorazione fino a $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Profondità cave t_{max}	30 mm
Lunghezza della testina L_1	40,5 mm
Vite	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Ampiezza funzionale L_4	21,5 mm
Larghezza gola w	6 mm
Lunghezza complessiva L	99,5 mm
Serie	Eco

Larghezza codolo b	20 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Vite di bloccaggio Modello 7	279815 7
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX30	674248 TX30
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600