

HOLEX®
TCMT 16T308 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261030 HBX130
GTIN	4045197671288
Classe articolo	22D

Descrizione

TCMT 16T308 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitrucioli: MM

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avanzamento f : 0,06 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	MM
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,1 - 3,75 mm
Avanzamento f	0,06 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HBX130

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Assegnazione degli inserti	neutro