

**Garant**
**Inserto di filettatura profilo completo 60° interno sinistro, L1 = 16 mm, Ø Dmin. / Passo: 3,4/0,5mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270410 3,4/0,5
GTIN	4045197467522
Classe articolo	211

**Descrizione**
**Uso:**

Per portalamo n. art. 270200 – 270204.

Tipo di filettatura: MF

Tipo di filettatura: MF

Classe di tolleranza: DIN 13 6H

Ø codolo d: 4 mm

Distanza punta-centro L<sub>3</sub>: 0,9 mm

Distanza punta filettata-lato frontale Y: 0,4 mm

Avanzamento minimo h<sub>min</sub>: 0,29 mm

**Descrizione tecnica**

Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Avanzamento minimo h <sub>min</sub>	0,29 mm
Ø Minimo D <sub>min</sub>	3,4 mm
Distanza punta-centro L <sub>3</sub>	0,9 mm
Ø Codolo d	4 mm
Distanza punta filettata-lato frontale Y	0,4 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	16 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>1</sub> = 16 mm
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di filettatura	M

Tipo di filettatura	M-LH
Tipo di filettatura	MF-LH
Tipo di filettatura	MF
Tipo di prodotto	Inserito di filettatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
CuZn	idoneo	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		