

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261130 16/11
GTIN	4045197656094
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A16Q SVQBR/L11
Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	21 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Lunghezza della testina L_1	16,5 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Spostamento centrale L_3	11 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	15,5 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500