

**VBMT 110308, Tipo: CA525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261176 CA525
GTIN	4960664682508
Classe articolo	25E

**Descrizione**

VBMT 110308 CA525 Tipo: CA525  
Rompitrucioli: HQ  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 330 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Rompitrucioli	HQ
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	CA525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura