

Garant

**Micro-inserto di filettatura interno destro, profilo completo 60°, L1 = 16 mm,
Ø Dmin. / Passo: 5,4/0,5mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270400 5,4/0,5
GTIN	4045197467478
Classe articolo	21I

Descrizione**Uso:**

Per portalamo n. art. 270200 – 270204.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d	6 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Avanzamento minimo h_{min}	0,29 mm
Distanza punta filettata-lato frontale Y	0,4 mm
Distanza punta-centro L_3	1,9 mm
Ø Minimo D_{min}	5,4 mm
Serie	Micro
Sporgenza totale L_1	16 mm
Attributo del nome del prodotto	$L_1 = 16$ mm
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	MF
Tipo di prodotto	Inserto di filettatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
CuZn	idoneo	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		