

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261131 20/11
GTIN	4045197656124
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VB.. 1103..
Set di viti per inserti	269028 22
Codice ISO portautensile	A20R SVQBR/L11
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Lunghezza della testina L_1	20,5 mm
Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	19 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500