

Garant

Inserto di tornitura e smussatura a 45° interno sinistro, L1 = 15 mm, Ø Dmin.: 6,2 mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270398 6,2
GTIN	4045197588784
Classe articolo	211

Descrizione

Inserto di tornitura e smussatura a 45° interno sinistro 6,2 mmØ codolo d: 6 mm

Distanza punta-centro L₃: 2,95 mm

Profondità di taglio cave t_{max}: 1,75 mm

Raggio R: 0,2 mm

Descrizione tecnica

Ø codolo d	6 mm
Profondità di taglio cave t _{max}	1,75 mm
Distanza punta-centro L ₃	2,95 mm
Ø minimo D _{min}	6,2 mm
Sporgenza totale L ₁	25 mm
Raggio R	0,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₁ = 15 mm