

Garant

Inserto di filettatura profilo completo 60° interno sinistro, L1 = 16 mm, Ø Dmin. / Passo: 4,9/0,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270410 4,9/0,5
GTIN	4045197467577
Classe articolo	21I

Descrizione

Uso:

Per portalame n. art. 270200 – 270204.

Tipo di filettatura: MF

Tipo di filettatura: MF

Classe di tolleranza: DIN 13 6H

Ø codolo d: 5 mm

Distanza punta-centro L₃: 1,7 mm

Distanza punta filettata-lato frontale Y: 0,4 mm

Avanzamento minimo h_{min}: 0,29 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento minimo h _{min}	0,29 mm
Ø Minimo D _{min}	4,9 mm
Distanza punta filettata-lato frontale Y	0,4 mm
Distanza punta-centro L ₃	1,7 mm
Ø Codolo d	5 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Sporgenza totale L ₁	16 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₁ = 16 mm
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di filettatura	M

Tipo di filettatura	M-LH
Tipo di filettatura	MF-LH
Tipo di filettatura	MF
Tipo di prodotto	Inserito di filettatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
CuZn	idoneo	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		