

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	17 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Codice ISO portautensile	A25R SVQBR/L16
Lunghezza della testina L_1	40 mm
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	VB.. 1604..
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	23 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500