

Garant
Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 130, Ø di serraggio D1: 14mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300271 14
GTIN	4045197645944
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT –

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.
Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	14 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	12
Ø Esterno D	44 mm
Adattatore	SK 40 A = 130
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB

Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo Forma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 40	308635 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per con 40	308630 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per con 40	308625 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per con 40	308700 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per con 40	308610 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per con 40	308740 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per con 40	308660 40
Codolo Forma B Adatti per con 40	308640 40
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 12 mm	309900 12