



Lampada tascabile a LED ATEX con batterie, Modello: 3AA



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081521 3AA
GTIN	032705100143
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.

Lampadine a LED ad alte prestazioni resistenti agli urti, antipolvere e impermeabili.

Con **riflettore a LED. Torcia e lampada per casco a LED realizzate in materiali ignifughi.**

Ampio fascio di luce spot, ideale per le operazioni antincendio e in caso di freddo estremo.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Durata	8 h
Ø Testa	35 mm
Colore corpo	GREY
Zona ATEX	zona 0
Zona ATEX	zona 20
Tipo di batteria	Mignon AA
Numero di batterie contenute	3
Corrente di illuminazione	150 lm
Peso	139 g

Grado di protezione IP	IP 67
Lunghezza complessiva	135 mm
Caratteristiche attrezzatura	Per atmosfere esplosive
Distanza di illuminazione	95 m
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR6	081559 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081554 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081551 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081553 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081552 LR6