

**Garant**

**Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 130, Ø di serraggio D1: 16mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300271 16
GTIN	4045197645951
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

### GARANT –

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.**

### Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

## Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	16
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Ø Esterno D	48 mm
Adattatore	SK 40 A = 130
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB

Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 16 mm	309900 16