

Garant

**Micro-inserto di filettatura interno destro, profilo completo 60°, L1 = 16 mm,
Ø Dmin. / Passo: 3,2/0,7mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270400 3,2/0,7
GTIN	4045197467416
Classe articolo	211

Descrizione**Uso:**

Per portalamo n. art. 270200 – 270204.

Descrizione tecnica

Distanza punta-centro L ₃	0,9 mm
Ø Minimo D _{min}	3,2 mm
Ø Codolo d	4 mm
Distanza punta filettata-lato frontale Y	0,5 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Avanzamento minimo h _{min}	0,41 mm
Serie	Micro
Sporgenza totale L ₁	16 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₁ = 16 mm
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	MF
Tipo di prodotto	Inserto di filettatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
CuZn	idoneo	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		