

**Garant**
**Mandrino portautensili forma ADB, SK 40 A = 160, Ø di serraggio D1: 25mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300275 25
GTIN	4045197283160
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

### GARANT –

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

### Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

## Descrizione tecnica

Ø Attacco D <sub>1</sub>	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	25
Ø Esterno D	65 mm
Adattatore	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
	308801 40

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308760 40

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308630 40

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308615 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308806 40

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 25 mm

309900 25