

Garant
Stelo portalama eco, destro, Larghezza codolo b: 25mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273840 25
GTIN	4045197517388
Classe articolo	21W

Descrizione
Esecuzione:

Portainseriti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

Per:

Cartuccia n. art. 273880; 273886 e 273890.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all'attacco GARANT eco System n. art. **317900 – 319886** e portalama GARANT eco n. **273880 – 273891**. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Passaggio interno per LR: sì

Lunghezza complessiva L: 96,5 mm

L₂: 27,5 mm

Vite: 279815 9

Descrizione tecnica

Vite	279815 9
Larghezza codolo b	25 mm
L ₂	27,5 mm
Lunghezza complessiva L	96,5 mm
Serie	Eco

Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

Accessori

Vite di bloccaggio	279910
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20