

Garant
Portainserito per troncatura eco, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 25/3mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273860 25/3
GTIN	4045197581952
Classe articolo	21W

Descrizione
Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136.

Descrizione tecnica

Profondità cave t_{\max}	21 mm
Ampiezza funzionale L_4	26,5 mm
Vite	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lunghezza della testina L_1	36,5 mm
Larghezza gola w	3 mm
Lunghezza complessiva L	108 mm
Serie	Eco

Larghezza codolo b	25 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 6	279815 6
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600