

Garant
Stelo portalama eco, sinistro, Larghezza codolo b: 16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273841 16
GTIN	4045197517395
Classe articolo	21W

Descrizione
Esecuzione:

Portainseriti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

Per:

Cartuccia n. art. 273881; 273887 e 273891.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all'attacco GARANT eco System n. art. **317900 – 319886** e portalama GARANT eco n. **273880 – 273891**. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Passaggio interno per LR: sì

Lunghezza complessiva L: 72 mm

L₂: 18,5 mm

Vite: 279815 9

Descrizione tecnica

L ₂	18,5 mm
Vite	279815 9
Larghezza codolo b	16 mm
Lunghezza complessiva L	72 mm
Serie	Eco

Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite di bloccaggio	279910