

LOCTITE.**Colla ad azione immediata, 3 g, ID produttore: 454**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083351 454
GTIN	4058093008935
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

Uso:

Colla universale ad azione immediata in **gel**. Per **quasi tutti i materiali**. Non secca, ideale per le applicazioni in superfici verticali o sopra testa.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Descrizione tecnica

Resistenza manuale secondo	5 - 10 s
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 454
Resistenza alla rottura per trazione	20,9 N/mm ²
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Viscosità dinamica	150 - 450 mPas

Temperatura di immagazzinamento	2 °C
Campo di impiego temperatura	-40 - 120 °C
Forma	Gel
Durata dalla data di produzione	24 mese
Base chimica	Etilcianoacrilato
Spessore	1,05 g/cm ³
Caratteristica	antigoccia
Caratteristica	non si assorbe
adatto per materiale	Pelle
adatto per materiale	Metallo
adatto per materiale	Carta
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Scatola
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	materiali porosi
Colore	trasparente
Classe di merci pericolose	9
Capacità	3 ml
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Attributo del nome del prodotto	3 g
Tipo di prodotto	Colla superrapida