

**Garant****Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 50 corto, Ø di serraggio D1: 8mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300298 8
GTIN	4045197463401
Classe articolo	31A

## Descrizione

**Esecuzione:**

Con foro per chip Balluff/RFID.

**GARANT –**Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.****Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

## Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	8
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	8 mm
Ø Esterno D	28 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma	DIN 6359

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308620 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308765 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per conici 50	308605 50
CodoloForma A Adatti per conici 50	308600 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308785 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50	308740 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308615 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308795 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308790 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 50	308660 50
CodoloForma B Adatti per conici 50	308640 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308760 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per conici 50	308610 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308650 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 50	308720 50

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con  $\varnothing$  di serraggio D1 8 mm

---

309900 8