

Garant**Barra alesatrice eco, destra, Ø DS: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273850 32
GTIN	4045197517500
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

Portainseri con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

Per:

Cartuccia n. art. 273886.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all'attacco GARANT eco System n. art. **317900 – 319886** e portalamo GARANT eco n. **273880 – 273891**. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Passaggio interno per LR: sì

Ø Codolo D_s: 32 mm

Spostamento centrale L₃: 18,5 mm

Lunghezza complessiva L: 250 mm

Vite: 279815 9

Descrizione tecnica

Vite	279815 9
Spostamento centrale L ₃	18,5 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Serie	Eco

Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite di bloccaggio	279910
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500