

Garant
Mandrino portautensili forma ADB, SK 40 A = 200, Ø di serraggio D1: 8mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300285 8
GTIN	4045197283191
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT –

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	8
Ø Attacco D ₁	8 mm
Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Ø Esterno D	28 mm
Adattatore	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 8 mm	309900 8