

**Garant****Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 50 corto, Ø di serraggio D1: 10mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300298 10     |
| GTIN            | 4045197463418 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Con foro per chip Balluff/RFID.

**GARANT –**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.****Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

|  |             |
|--|-------------|
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 10          |
| Ø Attacco D <sub>1</sub>                     | 10 mm       |
| Sporgenza totale Dim. A                      | 63 mm       |
| Ø Esterno D                                  | 35 mm       |
| Adattatore                                   | SK 50 corto |
| Norma  | DIN 6359    |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Norma attacco                              | ISO 7388-1                        |
| Forma                                      | ADB                               |
| Foro per il lubrorefrigerante              | Richiudibile                      |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 µm                            |
| Strategia di truciolatura                  | HPC                               |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino                          |

## Accessori

|   |           |
|---|-----------|
| Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50                                   | 308605 50 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50                                  | 308760 50 |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                             | 308620 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308720 50 |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50                      | 308830 50 |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                             | 308650 50 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50                                  | 308790 50 |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50                                  | 308785 50 |
| Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50                              | 308610 50 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50                                  | 308795 50 |
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                  | 308615 50 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50                                  | 308765 50 |
| Codolo Forma A Adatti per coni 50   | 308600 50 |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50                                      | 308660 50 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50                    | 308740 50 |
| Codolo Forma B Adatti per coni 50   | 308640 50 |

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 10 mm

---

309900 10