

**HOLEX®**
**Mandrino portautensili forma AD, SK 50 corto, Ø di serraggio D1: 12 mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300300 12     |
| GTIN            | 4045197144027 |
| Classe articolo | 32A           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con foro Balluffchip.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: AD

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min<sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm

Sporgenza totale Dim. A: 63 mm

Ø esterno D: 42 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 12

**Descrizione tecnica**

|  |       |
|--|-------|
| Sporgenza totale Dim. A                      | 63 mm |
| Ø attacco D <sub>1</sub>                     | 12 mm |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12    |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Ø esterno D                                | 42 mm                             |
| Adattatore                                 | SK 50 corto                       |
| Norma                                      | DIN 6359                          |
| Norma attacco                              | DIN 69871                         |
| Norma attacco                              | ISO 7388-1                        |
| Forma                                      | AD                                |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 µm                            |
| Strategia di truciatura                    | HPC                               |

## Accessori

|  |           |
|--|-----------|
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK | 308812 50 |
| Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50   | 308650 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50  | 308765 50 |
| Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50  | 308660 50 |
| Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK            | 308820 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50  | 308790 50 |
| Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK             | 308830 50 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50                                     | 308740 50 |
| Codoli Forma A Adatti per coni 50  | 308600 50 |
| Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50   | 308620 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50  | 308760 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                                  | 308615 50 |
| Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50   | 308610 50 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50  | 308785 50 |

|   |           |
|---|-----------|
| Codoli Forma B Adatti per coni 50   | 308640 50 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK | 308810 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50                   | 308700 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50  | 308605 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50                   | 308720 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50   | 308795 50 |