



Mandrino portautensili forma AD, SK 40 A = 160, Ø di serraggio D1: 12 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300280 12
GTIN	4045197143921
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Con foro Balluffchip.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: AD

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min⁻¹

Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm

Ø esterno D: 42 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 12

Descrizione tecnica

Ø attacco D ₁	12 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	12
Ø esterno D	42 mm
Adattatore	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 69871

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC

Accessori

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Codoli Forma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codoli Mazak, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per conici 40 SK	308812 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per conici 40 SK	308830 40
Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
	308806 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per coni 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
---	-----------

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK	308820 40
---	-----------

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK	308810 40
---	-----------

Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
--	-----------

Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
--	-----------

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308720 40
---	-----------

Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
---	-----------

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
---	-----------

Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
---	-----------

Codoli Forma B Adatti per coni 40	308640 40
-----------------------------------	-----------

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
--	-----------