



Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3939 11T308
GTIN	4067263095569
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	260508 HBT020
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Impiego principale	P

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3939 11T308