

**VBMT 160404, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Classe articolo	25E

Descrizione

VBMT 160404 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: HQ

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 140 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 450 m/min
Rompitrucioli	HQ
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura