



Inserto SNMG per sgrossatura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3973 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Contenuto	251396 HBT130
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 mm/min
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	SNMG 120408

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3973 120408