

**Garant**
**Mandrino portautensili forma ADB, SK 40 A = 200, Ø di serraggio D1: 14mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300285 14
GTIN	4045197283221
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

### GARANT –

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

### Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

## Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	12
Ø Attacco D <sub>1</sub>	14 mm
Ø Esterno D	44 mm
Adattatore	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 12 mm	309900 12