

Garant

Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3513 070202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Contenuto	260351 HB7120-1
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3513 070202