

**Formato convenienza Piastra di taglio a sinistra 30 pezzi HB9035****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2713 4
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	4 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	273525 4
Numero pezzi	30
Tipo	HB9035
Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	110 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatta	80 m/min	K
continuo	idonea		

Scheda tecnica

irregolare	idonea
interrotto	idonea
a umido max.	idonea

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2713 4