

**Formato convenienza Piastra di taglio neutra 30 pezzi HB9140****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2719 3
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3 mm
Numero pezzi	30
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	273505 3
Tipo	HB9140
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	110 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatta	80 m/min	K
continuo	idonea		

Scheda tecnica

irregolare	idonea
interrotto	idonea
a umido max.	idonea

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2719 3