

Garant

Inserto TCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 16T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2840 16T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Contenuto	260956 HB7020-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2840 16T304