

Garant

Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 110202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2842 110202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	3
Contenuto	260950 HB7010-2
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110202

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2842 110202