

**Garant**
**Portainserito per troncatura Eco, codolo lungo, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 25/3mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273862 25/3
GTIN	4045197582102
Classe articolo	21W

**Descrizione**
**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

**Nota:**

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliante posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliante n. art. 273656 – 273670.

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006 – 319136.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina $L_1$	36,5 mm
Larghezza gola w	3 mm
Profondità cave $t_{\text{max}}$	21 mm
Ampiezza funzionale $L_4$	26,5 mm
Vite	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lunghezza complessiva L	130 mm
Serie	Eco

Larghezza codolo b	25 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Vite di bloccaggio Modello 6	279815 6
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600