

Garant
VBGT 110301, Tipo: HU7310


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261220 HU7310
GTIN	4045197696205
Classe articolo	21G

Descrizione

VBGT 110301 HU7310 Tipo: HU7310

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 4 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 350 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	AM
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,1 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min

Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	VBGT 110301
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura