

**Garant**
**Stelo portalama eco, destro, Larghezza codolo b: 25mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273845 25
GTIN	4045197517449
Classe articolo	21W

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Portainseriti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

**Per:**

Cartuccia n. art. 273881 e 273891.

**Fornitura:**

Incluse viti di montaggio.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all'attacco GARANT eco System n. art. **317900 – 319886** e portalama GARANT eco n. **273880 – 273891**. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Passaggio interno per LR: sì

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Lunghezza complessiva L: 109 mm

Vite: 279815 9

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20,5 mm
Vite	279815 9
Larghezza codolo b	25 mm
Lunghezza complessiva L	109 mm

Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

## Accessori

Vite di bloccaggio	279910
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20