



## Mandrino portautensili forma AD, SK 40 A = 160, Ø di serraggio D1: 16 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300280 16
GTIN	4045197143945
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con foro Balluffchip.

#### Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: AD

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min<sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm

Ø esterno D: 48 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 16

### Descrizione tecnica

Ø attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	16
Ø esterno D	48 mm
Adattatore	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 69871

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC

## Accessori

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 40 SK	308812 40
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK	308820 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codoli Mazak, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codoli Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
	308615 40

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40

Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40

308625 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308785 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40

308700 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40

308720 40

Codoli Forma A Adatti per conici 40

308600 40

Codoli a tenuta stagna Adatti per conici 40

308660 40

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per conici 40 SK

308810 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308795 40

Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40

308801 40

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per conici 40 SK

308830 40