

Garant**Portainserito per troncatura eco, codolo lungo, sinistro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 16/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273863 16/3
GTIN	4045197582119
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136.

Descrizione tecnica

Vite	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Profondità cave t_{\max}	21 mm
Ampiezza funzionale L_4	16 mm
Lunghezza della testina L_1	37 mm
Larghezza gola w	3 mm
Lunghezza complessiva L	97,5 mm
Serie	Eco

Larghezza codolo b	16 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Vite di bloccaggio Modello 5	279815 5
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600