

Garant
Stelo portalama eco, sinistro, Larghezza codolo b: 16mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273846 16 |
| GTIN | 4045197517463 |
| Classe articolo | 21W |

Descrizione
Esecuzione:

Portainseriti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

Per:

Cartuccia n. art. 273880 e 273890.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all'attacco GARANT eco System n. art. **317900 – 319886** e portalama GARANT eco n. **273880 – 273891**. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Passaggio interno per LR: sì

Lunghezza della testina L₁: 20,5 mm

Lunghezza complessiva L: 79 mm

Vite: 279815 9

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------|
| Vite | 279815 9 |
| Lunghezza della testina L ₁ | 20,5 mm |
| Larghezza codolo b | 16 mm |
| Lunghezza complessiva L | 79 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Serie | Eco |
| Tipo di impiego | sinistro |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Portautensili autobloccanti |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Vite di bloccaggio | 279910 |
| Vite di bloccaggio Modello 9 | 279815 9 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm | 659906 500 |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20 | 674248 TX20 |