

bimos

**Sedia girevole da lavoro ESD TEXON, imbottitura di stoffa, con rotelle, bassa,
Colore della seduta: ESD**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972711 ESD
GTIN	4099883003884
Classe articolo	96J

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro TEXON con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Meccanismo incapsulato grazie a Clean Cover; superfici chiuse e lisce. Basamento a stella in alluminio, antracite. Con possibilità di regolazione ergonomica: Reg. altezza sedile, tecnica auto-motion (schienale e sedile sono sincronizzati con il corpo), flex-back (lo schienale è bloccabile in tre posizioni), prot. anti-shock (lo schienale non può spostarsi in avanti inavvertitamente dopo lo sblocco). Schienale ergonomico. Sedile con supporto pelvico integrato e bordo anteriore arrotondato.

Doppie ruote di sicurezza frenate, morbide e dipendenti dal carico, per pavimenti duri. Sedile e schienale in stoffa. L'imbottitura è traspirante, ha una superficie particolarmente morbida, è estremamente resistente e può essere pulita con i normali detergenti per imbottitura. Derivazione complessiva di tutti i componenti.

Norma:

EN 61340-5-1

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Peso	18 kg
Esecuzione ruote	Doppie ruote di sicurezza per pavimenti duri
Portata	150 kg
Serie	TEXON
Meccanica sincrona	sì
Esecuzione	con rotelle
Profondità seduta	455 mm
Altezza schienale	625 mm
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Norma	EN 61340-5-1
Materiale seduta	Tessuto
Colore materiale seduta	nero
Larghezza seduta	480 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Portata sedia	150 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	450 - 620 mm
Tipo di prodotto	Sedia girevole ESD