

bimos

Sedia girevole da lavoro ESD TEXON, Supertec, con rotelle, bassa, Colore della seduta: ESD



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972715 ESD
GTIN	4099883003952
Classe articolo	96J

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro TEXON con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Meccanismo incapsulato grazie a Clean Cover; superfici chiuse e lisce. Basamento a stella in alluminio, antracite. Con possibilità di regolazione ergonomica: Reg. altezza sedile, tecnica auto-motion (schienale e sedile sono sincronizzati con il corpo), flex-back (lo schienale è bloccabile in tre posizioni), prot. anti-shock (lo schienale non può spostarsi in avanti inavvertitamente dopo lo sblocco). Schienale ergonomico. Sedile con supporto pelvico integrato e bordo anteriore arrotondato.

Doppie ruote di sicurezza frenate, morbide e dipendenti dal carico, per pavimenti duri.

Sedile e schienale in Supertec. Supertec è confortevole, morbida, traspirante, estremamente robusta, resistente al taglio, facile da pulire e antiscivolo. Grazie alla micro-blindatura, fonde insieme i vantaggi della stoffa e della schiuma integrale. Derivazione complessiva di tutti i componenti.

Norma:

DIN 61340-5-1

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Serie	TEXON
Portata	150 kg
Meccanica sincrona	sì
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Peso	18 kg
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Larghezza seduta	480 mm
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Esecuzione ruote	Doppie ruote di sicurezza per pavimenti duri
Altezza schienale	625 mm
Materiale seduta	Supertec
Norma	DIN 61340-5-1
Profondità seduta	455 mm
Esecuzione	con rotelle
Colore materiale seduta	nero
Portata sedia	150 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	450 - 620 mm
Tipo di prodotto	Sedia girevole ESD